

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6740.000

스탠딩 콘솔 CX

상태: 2026. 7. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6740.000 - 스탠딩 콘솔 CX

조작 및 모니터링을 위한 일체형 콘솔, 4가지 너비로 대형 장착 플레이트 및 높은 보호 등급 IP 55 포함.



특징

주문 번호	CX 6740.000
버전	스탠드 콘솔
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판, 2.5 mm
표면 처리	인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저, 후면 및 측면 솔리드형 전면 도어 또는 이중 도어, 3포인트 잠금 시스템 포함 장착 플레이트 캠락 잠금장치가 포함된 커버, 후면 경첩 장착, 자동 잠금장치가 포함된 스탠드 2개. 좌측 자동 잠금 해제, 우측 수동 잠금 해제. 글랜드 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수	폭: 1,000 mm 높이: 970 mm 깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	920 mm x 900 mm

특징

상부 깊이	495 mm
하부 깊이	400 mm
도어 개수	2
IK 코드	IK10
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
기본 재료	강판
치수	폭: 1,000 mm 높이: 970 mm 상부 깊이: 495 mm 하부 깊이: 400 mm
포장 단위	1 개
순 중량	72 kg
총 무게	75.25 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
제품 설명	CX 스탠드 콘솔, WHD: 1000x970x400mm, 강판

승인

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

승인

설명

적합성 인증