

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6740.000

## 스탠딩 콘솔 CX

상태: 2026. 3. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6740.000 - 스탠딩 콘솔 CX

조작 및 모니터링을 위한 일체형 콘솔, 4가지 너비로 대형 장착 플레이트 및 높은 보호 등급 IP 55 포함.



## 특징

|       |   |
|-------|---|
| 주문 번호 | CX 6740.000   |
| 버전    | 스탠드 콘솔  |
| 재료    | 인클로저: 강판 1.5mm<br>도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리<br>장착 플레이트: 강판, 2.5 mm   |
| 표면 처리 | 인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장<br>장착 플레이트: 아연도금  |
| 색상    | RAL 7035  |
| 제공 범위 | 인클로저, 후면 및 측면 솔리드형<br>전면 도어 또는 이중 도어, 3포인트 잠금 시스템 포함<br>장착 플레이트<br>캠락 잠금장치가 포함된 커버, 후면 경첩 장착, 자동 잠금장치가 포함된 스탠드 2개. 좌측 자동 잠금 해제, 우측 수동 잠금 해제.<br>글랜드 플레이트<br>잠금장치: 3mm 이중 걸림 |

## 특징

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 치수                       | 폭: 1,000 mm<br>높이: 970 mm<br>깊이: 400 mm                     |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)       | 920 mm x 900 mm   |
| 상부 깊이                    | 495 mm  |
| 하부 깊이                    | 400 mm  |
| 도어 개수                    | 2   |
| IK 코드                    | IK10  |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55   |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| 기본 재료                    | 강판  |
| 치수                       | 폭: 1,000 mm<br>높이: 970 mm<br>상부 깊이: 495 mm<br>하부 깊이: 400 mm |
| 포장 단위                    | 1 개   |
| 순 중량                     | 72 kg   |
| 총 무게                     | 75.25 kg  |
| 관세 번호                    | 94032080  |
| ETIM 9                   | EC000784  |
| ETIM 8                   | EC000784  |
| ECLASS 8.0               | 27180504  |
| 제품 설명                    | CX 스탠드 콘솔, WHD: 1000x970x400mm, 강판                          |

# 승인

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

---

|    |        |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|