Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6740.000 스탠딩 콘솔 CX

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



CX 6740.000 - 스탠딩 콘솔 CX

조작 및 모니터링을 위한 일체형 콘솔, 4가지 너비로 대형 장착 플레이트 및 높은 보호 등급 IP 55 포함.







특징

주문 번호	CX 6740.000
버전	스탠드 콘솔
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판, 2.5 mm
표면 처리	인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저, 후면 및 측면 솔리드형 전면 도어 또는 이중 도어, 3포인트 잠금 시스템 포함 장착 플레이트 캠락 잠금장치가 포함된 커버, 후면 경첩 장착, 자동 잠금장치가 포함된 스 탠드 2개. 좌측 자동 잠금 해제, 우측 수동 잠금 해제. 글랜드 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림

© Rittal 2025 2

특징

치수	폭: 1,000 mm
	높이: 970 mm
	깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	920 mm x 900 mm
상부 깊이	495 mm
하부 깊이	400 mm
도어 개수	2
IK 코드	IK10
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
 기본 재료	강판
치수	폭: 1,000 mm
	높이: 970 mm
	상부 깊이: 495 mm
	하부 깊이: 400 mm
포장 단위	1 개
순 중량	72
총 무게	75.25
관세 번호	94032080
EAN	4028177983632
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784

© Rittal 2025 3

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 4