

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.500

스탠드 콘솔

상태: 2026. 4. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.500 - 스탠드 콘솔

TP 스탠드 콘솔, 네 가지 다양한 폭에 높은 보호 등급 IP 55의 바로 조립 가능한 장치. 커버 버팀대가 있는 커버로 조립에 공구가 필요 없음. TS 8 시스템 액세서리(예: 베이스/주추 및 케이블 인입 슬리브)와 호환성.

특징

주문 번호	TP 6742.500
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저, 후면 및 측면 슬리드형 빗장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어 장착 플레이트 후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스톱퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치 개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥
치수	폭: 1,200 mm 높이: 973 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	1,130 mm x 900 mm
상부 깊이	500 mm
하부 깊이	400 mm
도어 개수	2
IK 코드	IK08

특징

품목 번호 관련 참고 사항:	2 도어형 버전의 경우 베이스 개구부가 2개로 분할되어 있어 글랜드 플레이트 세트가 2팩 있어야 함.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
기본 재료	강판
치수	폭: 1,200 mm 높이: 973 mm 상부 깊이: 500 mm 하부 깊이: 400 mm
포장 단위	1 개
순 중량	85.5 kg
총 무게	90 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180504
제품 설명	TP 표준 Console, WHD1: 1200x960x400/T2: 500mm, 강판

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증