## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6746.600

스탠드 콘솔

상태: 2025. 11. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)



# TP 6746.600 - 스탠드 콘솔

조작 및 모니터링을 위한 일체형 콘솔, 4가지 너비로 대형 장착 플레이트 및 높은 보호 등급 IP 55 포함. AX 잠금 플레이트는 균일한 외관을 보장하며, 손쉬운 케이블 라우팅을 위해 두 부분으로 된 글랜드 플레이트가 제공 범위에 포함.

### 특징

주문 번호	TP 6746.600
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저, 후면 및 측면 솔리드형 빗장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어 장착 플레이트 후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치 글랜드 플레이트
치수	폭: 600 mm 높이: 975 mm 깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	530 mm x 900 mm
상부 깊이	500 mm
하부 깊이	400 mm
도어 개수	1

© Rittal 2025 2

## 특징

IK 코드	IK08
참고 사항	슬라이딩 요소 VX 5051.172는 새로운 버전의 베이스/주추 시스템 VX용 조립 보조 도구로 사용할 수 있음
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
기본 재료	강판
치수	폭: 600 mm 높이: 975 mm 상부 깊이: 500 mm 하부 깊이: 400 mm
포장 단위	1개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48
총 무게	51.6
관세 번호	94032080
EAN	4028177959927
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

# 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3