Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6748.500

스탠드 콘솔

상태: 2025. 11. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)



TP 6748.500 - 스탠드 콘솔

TP 스탠드 콘솔, 네 가지 다양한 폭에 높은 보호 등급 IP 55의 바로 조립 가능한 장치. 커버 버팀대가 있는 커버로 조립에 공구가 필요 없음. TS 8 시스템 액세서리(예: 베이스/주추 및 케이블 인입 슬리브)와 호환성.

특징

주문 번호	TP 6748.500
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저, 후면 및 측면 솔리드형 빗장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어 장착 플레이트 후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치 개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥
치수	폭: 800 mm 높이: 973 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	730 mm x 900 mm
상부 깊이	500 mm
하부 깊이	400 mm
도어 개수	1
IK 코드	IK08

© Rittal 2025 2

특징

품목 번호 관련 참고 사항:	2 도어형 버전의 경우 베이스 개구부가 2개로 분할되어 있어 글랜드 플레이 트 세트가 2팩 있어야 함.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
 기본 재료	강판
치수	폭: 800 mm 높이: 973 mm 상부 깊이: 500 mm 하부 깊이: 400 mm
포장 단위	1개
순 중량	58.9
총 무게	63.5
관세 번호	94032080
EAN	4028177601215
E-Number Sweden	E3404469
ECLASS 8.0	27180504

승인

승인	UL + C-UL (listed)
 설명	적합성 인증

© Rittal 2025 3