

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



IW 6900.300 PC 인클로저 시스템

상태: 2025. 12. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6900.300 - PC 인클로저 시스템 타워 PC용 인클로저

시중에서 판매하는 타워형 PC용 인클로저.

특징

주문 번호	IW 6900.300
버전	작업판으로 또는 아래 표면에 장착을 위해 준비된 루프 주물 다리 조립 또는 위 표면에 장착을 위해 준비된 베이스
제품 설명	시중에서 판매하는 타워 PC, 최대 폭/높이/깊이: 250 x 530 x 600mm(최대 중량: 20kg)는 함께 제공되는 고정용 띠를 사용하여 도어에 스크루 체결된 바닥 위에 안전하게 고정할 수 있음. PC의 후면 인터페이스는 개방된 도어에서 쉽게 접근할 수 있음. 팬 필터 장치가 사전에 조립되어 있으므로 인클로저는 즉시 사용 가능함.
재료	인클로저: 강판 도어: 강판 디자인 스트립: 알루미늄
표면 처리	인클로저: 분체 코팅, 텍스처 도장 도어: 분체 코팅
색상	인클로저: RAL 7035 도어: RAL 7015 디자인 스트립: RAL 7035

특징

제공 범위	인클로저 전체가 솔리드형 우측 장착 도어 경첩 내부에서 스크류로 고정된 바닥판이 있는 도어 측면 캠 잠금장치 이중 걸림 잠금장치 포함 미 장착 상태로 제공되는 커넥터 글랜드를 삽입하기 위한 두 개의 컷아웃이 있는 후면 패널 케이블 글랜드 M20, 활동, 니켈도금 좌측 측면 패널에 조립되어 있는 배출 필터 우측 측면 패널에 장착된 팬 필터 장치, $55\text{m}^3/\text{h}$, 230V, 50/60Hz 도어 열림 감지 스위치, 230V 전원 공급 장치 입력 소켓, 3구 콘센트 스트립 과 과전압 차단 장치
치수	폭: 760 mm 높이: 760 mm 깊이: 300 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54 함께 제공된 커넥터 글랜드와 연결
보호 등급 NEMA	NEMA 12 함께 제공된 커넥터 글랜드와 연결
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	34.2
총 무게	36
EAN	4028177438712
ECLASS 8.0	27180501

승인

설명	적합성 인증
----	--------