

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**IW 6902.670**

**인클로저 고정 브래킷, 틸트 가능, 설치**

상태: 2026. 6. 18 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6902.670 - 인클로저 고정 브라켓, 틸트 가능, 설치

IW 작업판 또는 기타 영역에 조립하기 위한 용도



## 특징

주문 번호	IW 6902.670
제품 설명	안전한 케이블 관통을 위한 케이블 관 있음.
사용 영역	장착 위치: IW 작업판, 준비됨, 표면, 하우징 고정/하우징 커플링 CP-L 직각120 x 65mm, 고정/하우징 커플링 CP 40(CP 40용 +100°/-60° 틸트 어댑터로 사용 가능) 서포트 암 연결부가 있는 최대 20kg의 인클로저에 적합: CP 40, CP-L 직각 120 x 65mm, CP-L Ø 130mm, VESA 표준 75
재료	강판 주름관 덮개: 플라스틱
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 7024
제공 범위	조립 부품
Tilt angle note	+100°/-60°, 클램핑 레버로 7.2°씩 조정이 가능하고, 느슨하게 체결된 채 함께 제공되는 멈춤 스크루로 +100°/-15°로도 제한할 수 있음
Tilt angle pitch pattern	7.2°
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100°

## 특징

---

포장 단위	1 개
순 중량	0.72 kg
총 무게	0.928 kg
관세 번호	73182900
ECLASS 8.0	27189263