

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.410

네트워크 인클로저 TE 7000, 폭

상태: 2024. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.410 - 네트워크 인클로저 TE 7000, 폭

TE 7000 IT 인클로저, 개별 내부 설치용으로 제공.

특징

주문 번호	TE 7000.410
장점	프레임 구조 아님 최적의 접근성 분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능
재료	강판 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 4mm
표면 처리	장착 프레임: 전착도장 인클로저 패널: 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능 전면 모니터링 창, 130° 경첩, 오목 손잡이, 안전 잠금장치 3524 E 포함 후면 강판 도어, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 포함 측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함 컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트) 루프 플레이트, 케이블 인입용 브러시 스트립과 선택 사양 통풍장치용 숨겨진 컷아웃 포함. 수평 조절 다리, M10 (미 장착 상태로 제공) 스페이서 볼트, 20mm, 커버 플레이트 높임용(미 장착 상태로 제공)
치수	폭: 600 mm 높이: 600 mm 깊이: 800 mm
높이 단위	11 U

특징

레벨 간격(납품 시 상태)	495 mm
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
중량/개수	49.5 kg
EAN	4028177460546
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207