

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7000.630**

**플라스틱 하우징 안의 콘센트 스트립**

상태: 2025. 7. 19 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.630 - 플라스틱 하우징 안의 콘센트 스트립

230V 연결 케이블, 가로열로 배열되어 있는 플러그 타입 접착을 통해 직각형 커넥터도 제한 없이 사용 가능



## 특징

주문 번호	DK 7000.630
제품 설명	접지 핀 커넥터 유형(유형 F, CEE 7/4)용 8구 콘센트 스트립. 이 스트립은 인클로저 프레임에 수직으로, 또는 후면에 있는 19"(482.6mm) 섹션에 장착할 수 있음. 19"(482.6mm) 섹션에는 2U보다 넓은 공간이 필요함. 콘센트는 45°로 배열되어 있기 때문에 직각 커넥터도 쉽게 꽂을 수 있음. 연결 케이블은 스트립의 단자 배선관에 부착되어 있음. 이 단자 배선관은 별도 커버가 있으며 별도의 접지를 위한 외부 단자가 있음.
재료	플라스틱
제공 범위	연결 케이블 조립 스크루 톱니 와셔 2개 케이지 너트 M6, 전도성 너트
버전	스위치 없음
콘센트	8 x D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
연결 케이블 길이	2 m

## 특징

연결케이블(유형)	페롤이 있는 H05VV-F3G1.5
정격 작동 전압	230V AC, 50Hz
정격 전압	230V AC, 50Hz
정격 전류(최대)	16 A
연결 타입, 전기의	페롤
설치 옵션	TE 7000, 후면부 482.6mm(19 $\frac{1}{2}$ )-섹션(2U 이상) TS 7000, 프레임에 수직으로
소켓 콘센트 색상	검정색
포장 단위	1 개
순 중량	0.92
총 무게	1.026
관세 번호	85366990
EAN	4028177438569
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## 승인

설명	적합성 인증
----	--------