


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7000.678**

장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 천공  
섹션, 장착 프레임용으로 깊이 조절 가  
능

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.678 - 장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 천공 섹션, 장착 프레임용으로 깊이 조절 가능 TS, TE, TX CableNet용

유연한 내부 설치를 구성하거나 그 밖의 설치 구성품을 수용하기 위한 용도. 시스템 새시는 2개의 장착 프레임 사이의 인클로저 깊이(depth)측에 걸 수 있습니다.



## 특징

주문 번호	DK 7000.678
제품 설명	장착 플랜지가 있는 천공 섹션은 레벨 650-820mm 사이에서 482.6mm(19") 거리를 가진 두 개의 장착 프레임 사이에 걸 수 있음. 스크루를 이용한 추가 체결로 장치를 고정함.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 스크루 포함
적합한:	TS, TE, TX CableNet용
길이	530: 700 mm
포장 단위	2 개
순 중량	1.64 kg
총 무게	1.84 kg
관세 번호	73269098

## 특징

---

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	DK 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, TS, TX CableNet, TE용, 17 x 73mm, L: 530 - 700mm

---