

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.180 Access Control

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.180 - Access Control CMC III, PDU, LCP, IoT 인터페이스용

인클로저에 대한 액세스의 제어와 모니터링을 위한 장치.

특징

주문 번호	DK 7010.180
버전	Access Control
제품 설명	Access Control 1개에 손잡이와 리더를 2개씩 연결할 수 있습니다. 손잡이는 CMC III 프로세싱 장치, PDU 또는 IoT 인터페이스 웹사이트를 통해 다양한 숫자 코드 또는 RFID 카드 번호에 연결하여 CMC III 프로세싱 장치, PDU나 IoT 인터페이스와 연결한 모든 손잡이는 1개의 판독 시스템으로만 제어할 수 있습니다. 적외선 센서가 통합되어 있으므로 제어되는 도어 상태 (열림/닫힘)를 또한 모니터링함. 또한 이 센서는 파손이 감지되면 알람을 보내는 진동 센서를 갖추고 있습니다.
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역	IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링. IT-영역의 인클로저, 룸 및 컨테이너의 모니터링.
작동 원리	도어 모니터링을 위해 손잡이 2개와 리더 2개를 연결하기 위한 용도 통합형 적외선 액세스 센서 통합형 파손 센서
재료	플라스틱
표면 처리	전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	RAL 9005

특징

제공 범위	센서 장착 플레이트 조립 부품
CAN-Bus에 연결	직접
인터페이스	2 x RJ45 CAN 버스 2 x RJ12 플랫 커넥터 2개 잭
치수	폭: 110 mm 높이: 30 mm 깊이: 40 mm
작동 온도 범위	0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.166 kg
총 무게	0.169 kg
관세 번호	85311095
ETIM 9	EC002627
제품 설명	DK Access Control, CAN 버스 인터페이스를 통한 연결, WHD: 110x30x40mm, RAL 9005

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증