


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



DK 7030.060 CMC III 파워팩

상태: 2026. 1. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 7030.060 - CMC III 파워팩 PU, PU Compact, LED 라이트 스트립, 도어 제어 모듈용

다양한 전압 범위에서 사용하기 위한 CMC III 파워팩.



특징

주문 번호	DK 7030.060
제품 설명	파워팩은 특히 CMC III 디자인에 맞게 조정되어 장착 장치에 배치할 수 있음. CMC III 처리 장치/콤팩트용 특수 커넥터 외에도 두 단자를 24V 출력으로 사용할 수 있음.
재료	플라스틱
표면 처리	전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035
제공 범위	연결 케이블 24V(DC) 표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
연결 케이블 길이	600 mm
Input connection	IEC 320 커넥터 C14

특징

출력 전류(최대)	2.5 A
치수	폭: 138 mm 높이: 40 mm 깊이: 132 mm
작동 온도 범위	0 °C...40 °C
출력 전압	출력 전압: 24V DC
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.65
총 무게	0.652
관세 번호	85043121
EAN	4028177659384
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

승인

승인	UL
설명	제조사 인증 적합성 인증