

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.060 CMC III 파워팩

상태: 2026. 6. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.060 - CMC III 파워팩 PU, PU Compact, LED 라이트 스트립, 도어 제어 모듈용

다양한 전압 범위에서 사용하기 위한 CMC III 파워팩.



## 특징

주문 번호	DK 7030.060
제품 설명	파워팩은 특히 CMC III 디자인에 맞게 조정되어 장착 장치에 배치할 수 있음. CMC III 처리 장치/콤팩트용 특수 커넥터 외에도 두 단자를 24V 출력으로 사용할 수 있음.
재료	플라스틱
표면 처리	전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035
제공 범위	연결 케이블 24V(DC) 표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
연결 케이블 길이	600 mm
Input connection	IEC 320 커넥터 C14

## 특징

출력 전류(최대)	2.5 A
치수	폭: 138 mm 높이: 40 mm 깊이: 132 mm
작동 온도 범위	0 °C...40 °C
출력 전압	출력 전압: 24V DC
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.65 kg
총 무게	0.652 kg
관세 번호	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
제품 설명	DK CMC III Power pack, For power supply of the CMC III Processing Units, Input: C14 100-230 V, 50/60 Hz, Output: 24 V DC, 2 A

## 승인

승인	IEC CB UR + C-UR (recognized)
설명	제조사 인증 적합성 인증