
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






# DK 7030.088 CMC III 조립 장치


상태: 2025. 11. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)




## DK 7030.088 - CMC III 조립 장치

#### CMC III 구성품 고정용







### 특징

주문 번호	DK 7030.088
버전	PU, PU 콤팩트, 제어기, CMC III CAN 버스 장치, CMC III 파워팩용.
제품 설명	장착 장치는 버전에 따라 1 또는 3개의 처리 장치/센서 장치 등을 수용할 수 있음. 482.6mm 버전(19" 레벨)은 3개의 장치를 수용할 수 있음. 인클로저 프레임 버전은 1개의 장치를 수용할 수 있음.
장점	화재 방지 등급: UL 94 HB에 준하는 자기 소화성
사용 영역	CMC III 구성품의 수용.
작동 원리	CMC III 프로세싱 장치 CMC III 콤팩트 프로세싱 장치 CMC III 제어장치 CMC III 파워팩 CMC III LTE 장치 CMC III 도어 제어 모듈
재료	플라스틱
색상	RAL 9005

© Rittal 2025 2

## 특징

제공 범위	조립 장치, 1U 가림용 커버 2개 조립 부품
설치 자리 개수	3
설치 옵션	482.6mm(19⊠)-레벨
참고 사항	네트워크 및 서버 랙에 CMC III 장치를 설치하기 위한 용도 최대 3개의 CMC III 장치를 수용할 수 있으며, 19"(482.6mm) 장착 앵글에 장착할 수 있음.
치수	폭: 482.6 mm 깊이: 141 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.423
총 무게	0.539
PCF/VE(크래들-게이트)	2.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	39269097
EAN	4028177709423
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3