

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.190 CMC III 센서

상태: 2026. 6. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.190 - CMC III 센서

CMC III 범용 센서

## 특징

주문 번호	DK 7030.190
버전	범용 센서
제품 설명	"CMC III 센서는 물리 환경을 모니터링 하는데 사용하며 CAN 버스 연결 케이블인 RJ45로 PU에 직접 연결할 수 있음. 더불어 CMC III 센서는 버스로서 서로 연결할 수 있음.
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역	IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링. IT-영역의 인클로저, 룸 및 컨테이너의 모니터링.
작동 원리	CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음. 센서에는 각 용도에 맞게 구성할 수 있는 두 개의 디지털 입력과 한 개의 아날로그 입력이 있음 디지털 입력은 무전위 접점 모니터링 2개, S0 버스 2개(에너지 측정장치) 또는 Wiegand 인터페이스 1개(외부 액세스 시스템)로 구성할 수 있음. 아날로그 입력은 4 - 20mA 인터페이스로 사용할 수 있음
재료	플라스틱 전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035

## 특징

제공 범위	센서 장착 플레이트 조립 부품 범용 센서
CAN-Bus에 연결	직접
인터페이스	2 x RJ45 CAN 버스 아날로그, 4 ~ 20mA 2개의 디지털 입력/S0-Bus/Wiegand
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)	32
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	4
PU 기기 개수(최대)	32
PDU 기기 개수(최대)	16
치수	폭: 110 mm 높이: 30 mm 깊이: 40 mm
작동 온도 범위	0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.125 kg
총 무게	0.199 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	85319000
ETIM 9	EC002627

## 특징

---

ECLASS 8.0

27189253

---

제품 설명

DK CMC III 범용 센서, CMC III Processing Unit에 연결용, CAN 버스 인터페이스 이용, 인터페이스: 디지털 입력부 2개

## 승인

---

승인

UL + C-UL (listed)

---

설명

제조사 인증  
적합성 인증