

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230 트랜스폰더 리더기

상태: 2026. 3. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - 트랜스폰더 리더기 CMC III용

트랜스폰더를 통한 제어식 도어 개방을 위한 리더기.

특징

주문 번호	IT 7030.230
버전	트랜스폰더 리더기
제품 설명	CMC III 트랜스폰더 리더기, 랙 도어나 룸 도어 해제용, CMC III CAN 버스 액세스를 통해 CMC III 프로세싱 장치에 연결, 트랜스폰더 카드를 통한 해제.
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 통합형 LED를 통한 상태 디스플레이
사용 영역	인클로저 도어 또는 룸 도어 옆 설치용.
작동 원리	사용자 인증을 통해 도어가 개방됩니다. CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스의 소프트웨어를 통해 권한을 설정할 수 있음. CMC III CAN 버스 장치 액세스에 연결을 통해 전원이 공급됩니다.
재료	플라스틱
색상	인클로저: RAL 7035 전면: RAL 9005
제공 범위	트랜스폰더 리더기 연결 케이블 사용 설명서 TS 8 모니터링 도어-디자인 보강 조립 부품 트랜스폰더 카드 3개
연결 케이블 길이	3 m

특징

IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)	16
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	2
PU 기기 개수(최대)	16
참고 사항	PoE를 통한 에너지 공급 시 PU당 최대 5개의 관련 기기
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
치수	폭: 50 mm 높이: 190 mm 깊이: 25 mm
작동 온도 범위	0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.25 kg
총 무게	0.296 kg
관세 번호	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
제품 설명	DK CMC III Transponder reader, For release of rack or room doors, For connection to CMC III Processing Unit via CMC III CAN bus access, Status display via integral LED, Authentication via transponder card

승인

설명

제조사 인증

적합성 인증