## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# IT 7030.230 트랜스폰더 리더기

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



## IT 7030.230 - 트랜스폰더 리더기 CMC III용

트랜스폰더를 통한 제어식 도어 개방을 위한 리더기.

#### 특징

연결 케이블 길이	3 m
	트랜스폰더 카드 3개
710 B II	조립 부품
	TS 8 모니터링 도어-디자인 보강
	사용 설명서
	연결 케이블
 제공 범위	
	전면: RAL 9005
색상	인클로저: RAL 7035
재료	플라스틱
	CMC III CAN 버스 장치 액세스에 연결을 통해 전원이 공급됩니다.
10 2 1	설정할 수 있음.
	CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스의 소프트웨어를 통해 권한을
작동 원리	사용자 인증을 통해 도어가 개방됩니다.
사용 영역	인클로저 도어 또는 룸 도어 옆 설치용.
	통합형 LED를 통한 상태 디스플레이
 장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
	액세스를 통해 CMC III 프로세싱 장치에 연결, 트랜스폰더 카드를 통한 해제.
제품 설명	CMC III 트랜스폰더 리더기, 랙 도어나 룸 도어 해제용, CMC III CAN 버스
버전	트랜스폰더 리더기
주문 번호 	IT 7030.230

© Rittal 2025 2

## 특징

IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)	16
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	2
PU 기기 개수(최대)	16
참고 사항	PoE를 통한 에너지 공급 시 PU당 최대 5개의 관련 기기
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K
	ISO 15693 - Mifare 4K
	ISO 15693 - I-Code SL2
	ISO15693 - Tag-it
치수	폭: 50 mm
	높이: 190 mm
	깊이: 25 mm
작동 온도 범위	0 °C55 °C
습도(비응축 상태)	595 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.25
총 무게	0.296
관세 번호	85311095
EAN	4028177659582
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

## 승인

설명	제조사 인증
	적합성 인증