

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.233

트랜스폰더 리더기

상태: 2026. 1. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.233 - 트랜스폰더 리더기 CMC III 및 IoT 인터페이스 용

도어의 출입 관리용.

특징

주문 번호	DK 7030.233
버전	Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa용 트랜스폰더 판독기(Legic Prime 은 문의 요망)
제품 설명	CMC III 트랜스폰더 리더기, 랙 도어나 룸 도어 해제용, CMC III CAN 버스 액세스를 통해 CMC III 프로세싱 장치에 연결, 트랜스폰더 카드를 통한 해 제.
장점	여러 손잡이가 동일한 CMC III 시스템이나 IoT 인터페이스에 연결된 경우 이러한 손잡이에 대한 판독 시스템 사용 가능 이중 점검 원칙에 따른 높은 안전성
기술 사양	주파수: 13.56MHz 주파수 RFID
사용 영역	VX IT 도어에 룸 도어 옆
작동 원리	CMC III Access Control 또는 CMC III 도어 제어 모듈에 직접 연결 광학(LED) 및 음향(알람 소리) 상태 표시 CMC III 시스템, IoT 인터페이스 또는 RiZone을 통한 인증 관리 최대 2개의 연결된 숫자 코드로 도어 개방(이중 점검 원칙) CMC III를 통한 제어: 온라인 간편 손잡이 VX, 자동 도어 개방(Automatic Door Opening) 시스템(환기 플랩), CMC III의 릴레이 출력
재료	플라스틱
색상	RAL 9005

특징

제공 범위	트랜스폰더 리더기 2.9m 연결 케이블 VX IT 알루미늄 도어용 어댑터 Mifare classic 트랜스폰더 카드 조립 부품
설치 옵션	VX IT 도어에 룸 도어 옆
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic ISO14443A - MIFARE Classic EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV2 ISO14443A - MIFARE Plus S, X ISO14443A - MIFARE Smart MX ISO14443A - MIFARE Ultralight ISO14443A - MIFARE Ultralight C ISO14443A - NTAG2xx ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa ISO15693 - HID iCLASS SE/SR ISO15693 - ICODE SLI ISO15693 - LEGIC Advant ISO15693 - Tag-it
치수	폭: 50 mm 높이: 190 mm 깊이: 25 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.276
총 무게	0.28
관세 번호	85311095
EAN	4028177936546

특징

ETIM 9 EC002627

ECLASS 8.0 27189253

승인

승인 UL + C-UL (listed)

설명 적합성 인증