

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501 도어 제어 모듈

상태: 2026. 3. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.501 - 도어 제어 모듈

통합 환기 플랩이 있는 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 자동 열기 제어 장치.

특징

주문 번호	DK 7030.501
제품 설명	통합 환기 플랩이 있는 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 자동 오픈 제어 장치. 전면 및 후면 도어가 있는 랙용으로 설계됨. CAN 버스가 있는 CMC III 시스템에 적합.
기술 사양	PU 최대 개수: 16 PU 콤팩트 최대 개수: 4 도어 제어 모듈 및 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 첫 번째 정격 전압 24V(DC) 7030.060, 두 번째 정격 전압으로 리던던트 2. 정격 전압: 도어 제어 모듈용 24V(DC) 7030.060 및 ADO용 모니터링 도어 VX IT 온도 센서 입력 1개 디지털 입력 3개: 알람/전면 도어 플랩/후면 도어 플랩 리더기 입력 1개: 현장 환기 플랩의 기능 테스트를 위한 숫자 코드 잠금장치/트랜스폰더 판독기 통합 환기 플랩이 있는 ADO용 VX IT 모니터링 도어용 출력 2개, 댐퍼가 있는 자석 시스템이 도어에 통합 2 x CAN 버스 CMC III: CAN 버스 케이블용 RJ45
재료	플라스틱
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035
제공 범위	기본 시스템 연결 케이블을 포함한 온도 센서(동봉) 표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
포장 단위	1 개

특징

순 중량	0.4 kg
총 무게	0.66 kg
관세 번호	90330090
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
제품 설명	DK CMC III 도어 컨트롤 모듈 DCM, 자동 도어 개방 시스템용 제어 유닛, 도어 키트 최대 2개 및 LCP용 확장 도어 키트 2개 제어, WHD: 138x40x132mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증 적합성 인증