

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.501 도어 제어 모듈

상태: 2026. 6. 18 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.501 - 도어 제어 모듈

통합 환기 플랩이 있는 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 자동 열기 제어 장치.

## 특징

주문 번호	DK 7030.501
제품 설명	통합 환기 플랩이 있는 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 자동 오픈 제어 장치. 전면 및 후면 도어가 있는 랙용으로 설계됨. CAN 버스가 있는 CMC III 시스템에 적합.
기술 사양	PU 최대 개수: 16 PU 콤팩트 최대 개수: 4 도어 제어 모듈 및 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 첫 번째 정격 전압 24V(DC) 7030.060, 두 번째 정격 전압으로 리던던트 2. 정격 전압: 도어 제어 모듈용 24V(DC) 7030.060 및 ADO용 모니터링 도어 VX IT 온도 센서 입력 1개 디지털 입력 3개: 알람/전면 도어 플랩/후면 도어 플랩 리더기 입력 1개: 현장 환기 플랩의 기능 테스트를 위한 숫자 코드 잠금장치/트랜스폰더 판독기 통합 환기 플랩이 있는 ADO용 VX IT 모니터링 도어용 출력 2개, 댐퍼가 있는 자석 시스템이 도어에 통합 2 x CAN 버스 CMC III: CAN 버스 케이블용 RJ45
재료	플라스틱
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035
제공 범위	기본 시스템 연결 케이블을 포함한 온도 센서(동봉) 표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
포장 단위	1 개

## 특징

---

순 중량	0.4 kg
총 무게	0.66 kg
관세 번호	90330090
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
제품 설명	DK CMC III 도어 컨트롤 모듈 DCM, 자동 도어 개방 시스템용 제어 유닛, 도어 키트 최대 2개 및 LCP용 확장 도어 키트 2개 제어, WHD: 138x40x132mm

## 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증 적합성 인증