

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III 온라인 간편 손잡이 VX

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III 온라인 간편 손잡이 VX VX, VX IT용 마스터 키 기능 포함

마스터 키 기능이 있는 온라인 간편 손잡이



특징

주문 번호	IT 7030.611
제품 설명	도어 잠금장치, 손잡이 레버 모니터링과 디스플레이용. 24V DC 공급 전압으로 직접 열 수 있거나 CMC III 액세스 컨트롤을 통해 CMC III나 IoT 인터페이스에 연결할 수 있음.
장점	CMC III나 IoT 인터페이스에 연결함으로써 자동화된 액세스 제어를 위한 다양한 기능과 원격 제어, 예: 코드 잠금장치 옵션 또는 트랜스폰더 판독기를 통해 활성화 랙의 상위 CMC III 시스템이나 손잡이의 광학 LED 상태 디스플레이 CMC III 또는 IoT 인터페이스를 통해 색상 선택과 개별 제어 구성 가능 DIN 18 252에 준하여 40mm 세미 실린더를 사용하기 위해 준비됨
재료	아연 다이 캐스팅 플라스틱
색상	RAL 9005

특징

제공 범위	세미 실린더용 간편 손잡이 연결 케이블 RJ12, 2.9m VX IT용 손잡이 어댑터, 모니터링 알루미늄 도어, VX IT 알루미늄 강판 도어, 통풍형(좌/우 도어 경첩) 조립 부품
DC의 경우	0.06 A
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	2
PU 기기 개수(최대)	16
Number subscribers per PDU note	PoE를 통한 에너지 공급 시 최대 5개
치수	폭: 41 mm 높이: 386 mm 깊이: 42 mm
적합한:	인클로저 유형: VX VX IT
포장 단위	1 개
순 중량	1.02 kg
총 무게	1.039 kg
관세 번호	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
제품 설명	CMC III Online comforthandle VX, RAL9005

승인

승인

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

설명	적합성 인증
----	--------