


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 LED 라이트 스트립

상태: 2026. 1. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - LED 라이트 스트립 CMC III용

네트워크/서버 인클로저 내에서 컬러 상태 표시용. 오류가 발생할 경우 라이트 스트립이 설정된 색상으로 변경됨.



특징

주문 번호	IT 7030.950
제품 설명	네트워크/서버 랙내에서 색상 상태 표시용. 오류가 발생할 경우 라이트 스트립이 설정된 색상으로 변경됨.
장점	RGB LED 라이트 스트립을 24V(DC) 전원 공급장치에 직접 연결해 단독 동작방식 구현 통합된 마그네틱 고정장치를 통한 간단한 조립
작동 원리	CMC III를 통한 활성화 CMC III I/O 장치의 4개 릴레이 연결 중 3개를 통한 연결 색상 변경 기능이 있는 프로세싱 장치 / 프로세싱 장치 콤팩트의 알람 릴레이로 연결 CMC III 파워팩에 직접 연결 LED 라이트 스트립의 세 연결선은 각각 빨강, 녹색 및 파랑의 세 가지 기본 색상을 제어함. 두 가지 또는 세 가지 색상이 동시에 활성화되면 해당 보조 색상도 생성 할 수 있음. 센서의 경고 또는 경보에 대한 연결은 CMC III 시스템의 작업 연결을 통해 이루어짐.
재료	알루미늄 플라스틱

특징

제공 범위	마그네틱 고정장치를 포함한 LED 라이트 스트립 0.1m 연결 케이블 CMC III I/O 장치용으로 사전 조립된 4개의 커넥터가 있는 2.4m 연장 케이블
Ballast	광역 전자안정기
연결 옵션	커넥터를 통한 입증계 도어 열림 감지 스위치 직통 배선(조명등 열 설치)
조명등	LED
보호 등급	I (보호 도체)
조명 조립 방식	스크류로 고정
DC의 경우	1.1 A
치수	폭: 18 mm 높이: 1,830 mm 깊이: 24.2 mm
콘센트	D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
정격 작동 전압	24V(DC)
소켓 버전	D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
포장 단위	1 개
순 중량	1
총 무게	1.28
관세 번호	85311095
EAN	4028177951563
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241