Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 LED 라이트 스트립

상태: 2025. 11. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



IT 7030.950 - LED 라이트 스트립 CMC III용

네트워크/서버 인클로저 내에서 컬러 상태 표시용. 오류가 발생할 경우 라이트 스트립이 설정된 색상으로 변경됨.



특징

주문 번호	IT 7030.950
제품 설명	네트워크/서버 랙내에서 색상 상태 표시용. 오류가 발생할 경우 라이트 스 트립이 설정된 색상으로 변경됨.
장점	RGB LED 라이트 스트립을 24V(DC) 전원 공급장치에 직접 연결해 단독 동 작방식 구현 통합된 마그네틱 고정장치를 통한 간단한 조립
작동 원리	CMC III를 통한 활성화 CMC III I/O 장치의 4개 릴레이 연결 중 3개를 통한 연결 색상 변경 기능이 있는 프로세싱 장치 / 프로세싱 장치 콤팩트의 알람 릴레이로 연결 CMC III 파워팩에 직접 연결 LED 라이트 스트립의 세 연결선은 각각 빨강, 녹색 및 파랑의 세 가지 기본 색상을 제어함. 두 가지 또는 세 가지 색상이 동시에 활성화되면 해당 보조 색상도 생성 할 수 있음. 센서의 경고 또는 경보에 대한 연결은 CMC III 시스템의 작업 연결을 통해 이루어짐.
재료	알루미늄 플라스틱

© Rittal 2025

2

특징

제공 범위	마그네틱 고정장치를 포함한 LED 라이트 스트립 0.1m 연결 케이블 CMC III I/O 장치용으로 사전 조립된 4개의 커넥터가 있는 2.4m 연장 케이 블
Ballast	광역 전자안정기
연결 옵션	커넥터를 통한 입중계 도어 열림 감지 스위치 직통 배선(조명등 열 설치)
조명등	LED
보호 등급	l (보호 도체)
조명 조립 방식	스크류로 고정
DC의 경우	1.1 A
치수	폭: 18 mm 높이: 1,830 mm 깊이: 24.2 mm
콘센트	D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
정격 작동 전압	24V(DC)
소켓 버전	D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
포장 단위	1 개
순 중량	1
총 무게	1.28
관세 번호	85311095
EAN	4028177951563
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3