

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.160

CAT 6 일체형 시스템

상태: 2025. 7. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.160 - CAT 6 일체형 시스템 네트워크 케이블 오그나이저용

네트워크 케이블 오그나이저 통합 시스템은 모든 네트워크 랙(깊이 800mm부터)에서 구조적 배선에 혁명을 일으킴. CAT 6이든 광케이블이든 간에 여분의 케이블 길이로 스프링 장력에 의해 간단하게 제자리로 당겨짐.



특징

주문 번호	DK 7044.160
제품 설명	최신 네트워크 인프라는 최고의 가용성과 배선에서 가능한 최대의 유연성에 달려 있음. 여기서 유효 구성품은 Network Cable Organizer(NCO)를 의미함. 견고한 1U 조립 프레임에는 24개의 케이블 카세트가 사전 장착되어 있으며 8배 빠른 설치를 통해 기존의 구조화된 배선을 혁신적으로 개선.
장점	케이블 혼선 최소 - 이로 인해 네트워크 스위치 영역에서 공기 순환 방해 없음 항상 올바른 길이: CAT 6이든 광케이블이든 여분의 케이블 길이로 스프링 장력에 의해 간단하게 제자리로 당겨짐 각 케이블은 100% 테스트가 완료되었으며 해당 측정 기록지와 함께 제공됨 전면 접근 - 800mm 깊이 이상 랙에 추가 장착하기에 이상적

특징

기술 사양	CAT 6 케이블 STP 케이블당 2 x RJ 45 커넥터 금 도금된 핀이 있는 차폐형 RJ 45 커넥터 카세트당 사용 가능한 케이블 길이: 1.6m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% 구리, 250MHz
사용 영역	모든 네트워크 랙(깊이 800mm 부터)에서 사용 가능
작동 원리	앞/뒤 19"(482.6mm) 레벨 고정
재료	장착 프레임: 강판 카세트: 스테인리스 스틸, 플라스틱(POM)
색상	장착 프레임: RAL 9005 케이블: 보라색
제공 범위	CAT 6 일체형 시스템 24 CAT 6 카세트 설치 키트 조립 부품
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
치수	폭: 450 mm 높이: 44 mm 깊이: 600 mm
작동 온도 범위	10 °C...45 °C
습도(비응축 상태)	95 %
상대 습도(비응결 상태)	10 %
포장 단위	1 개
관세 번호	73269098
EAN	4028177917262

특징

ECLASS 8.0

27189265