

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7050.100 서포트 장치, 3U

상태: 2026. 1. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7050.100 - 서포트 장치, 3U LSA-Plus 스트립용, 최대 150DA

LSA 플러스 스트립용, 최대 150개 쌍케이블, 최대 14개 LSA 플러스 스트립(각각 쌍케이블 10개 포함)을 수용하기 위해 사용, 2 시리즈의 3 x 5 LSA 플러스 연결 케이블 2/10을 수평으로 조립할 수 있습니다.

특징

주문 번호	DK 7050.100
제품 설명	최대 15개의 LSA-Plus 스트립(개당 10DA) 수용 가능. 3 x 5 LSA-Plus 연결 스트립 2/10(시리즈 2)을 가로로 조립할 수 있습니다. 스트립 길이 124mm, 높이 피치 패턴 22.5mm. 이 수용 장치는 모든 19"(482.6mm) 장착 레벨에 통합될 수 있음. 조립 전면은 19" 플랜지 뒤로 75mm 지점입니다. 우회 고리가 포함되어 있기 때문에 통신 케이블의 체계적인 가이드와 분배가 가능함.
재료	스테인리스 스틸
제공 범위	서포트 장치, 정리 고리 8개
포장 단위	1 개
순 중량	0.68
총 무게	0.8
관세 번호	94039910
EAN	4028177147591
E-Number Sweden	E7239693
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261