
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7063.200 19⊠ 서랍

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



#### DK 7063.200 - 19⊠ 서랍 여분 케이블 수납용

 $1~\rm U,$  여분 케이블 보관용 서랍, 19" 레벨에 콤팩트하고 안전하게 보관, 2개 19" 레벨 사이에 조립 가능, 인클로저 시스템과 무관



#### 특징

주문 번호	DK 7063.200
제품 설명	1U 서랍을 이용하면 비축용 여분 케이블을 19⊠(482.6mm) 레벨 내에 체 계적이고 간결하며 안전하게 정리할 수 있음.
장점	전면의 브러시 스트립을 통해 케이블을 인입함 후면부의 T-머리 레일은 케이블을 고정하는 데 이용함 내부의 조절 가능한 구성품에 케이블이 얽히지 않도록 링 모양으로 정리할 수 있음
사용 영역	두 19"(482.6mm) 레벨 사이에 조립 가능 L형 장착 앵글, 굴곡 장착 앵글 또는 장착 프레임에 장착하기 위한 용도
재료	강판
색상	RAL 7035
제공 범위	서랍 다단 전개식 슬라이딩 레일 조립 부품
높이 단위	1 U
레벨 간격	435 - 750 mm

© Rittal 2025 2

### 특징

포장 단위	1 개
순 중량	5.858
총 무게	6.166
PCF/VE(크래들-게이트)	23.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
EAN	4028177551176
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3