

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7063.752**

**슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능**

상태: 2026. 7. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7063.752 - 슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 VX IT, TE용

인치 조립 레벨이 2개인 서버 및 네트워크 인클로저용, 굴곡이 있는 마운팅 앵글 및 L형 마운팅 앵글, 482.6mm(19 $\frac{1}{4}$ ) 마운팅 프레임, TE에 고정하기 위해 사용, 풀아웃형



## 특징

주문 번호	DK 7063.752
제품 설명	장착 앵글의 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 고정하기 위한 용도. 이 슬라이딩 레일은 각각 필요한 길이로 당겨 전면 및 후면 장착 레벨 사이에서 19"(482.6mm) 피치 패턴에 고정함.
장점	U 손실 없음 구성품이 최대 높이 43.5mm를 넘지 않는 한 단지 약 0.8mm 두께의 얇은 수납 면적 덕분에 일반적으로 U 피치 패턴의 초과를 방지합니다. 따라서 해체할 필요 없이 더 많은 장비를 서로 겹쳐서 정렬할 수 있습니다.
사용 영역	전면 장착 영역에 조립하기 위한 용도
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 고정하기 위한 용도
부하량	20Kg 정적 하중
참고 사항	각 측면당 효과적인 접측면은 30mm임

## 특징

접촉면	폭: 30 mm
레벨 간격	550 - 750 mm
포장 단위	2 개
순 중량	2.558 kg
총 무게	2.7 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	11.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	DK Slide rail, Support surface Width: 30 mm, 1 U, depth-variable, 20 kg, static, distance between levels: 550-750 mm, For TS IT, TE