

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 OCP ORV3 랙

상태: 2026. 4. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3 랙

개방적, 효율적, 그리고 확장 가능합니다. Rittal은 OCP ORV3 기반의 버스바 없는 새로운 솔루션으로 이를 실현합니다. Open Compute Project(OCP)는 개방형 IT 인프라를 더욱 효율적이고 확장 가능하며 지속 가능한 방향으로 발전시키기 위해 글로벌 선도 기업들이 협력하고 있습니다. Rittal은 OCP 규격을 준수한 Open Rack Version 3(ORV3) 를 제공하고 있으며, 이제 내장형 버스바 없이도 가능합니다.



특징

주문 번호	IT 7100.110
버전	개방형 랙 버스바 미포함
제품 설명	혁신적인 랙 시스템은 개별적인 전원 공급을 지원하며 인프라 설계에 있어 최대의 유연성을 제공합니다. 18kW부터 80kW까지 적합한 버스바를 선택하여 시스템을 필요에 따라 구성하십시오.
장점	개별 확장 옵션을 위한 모듈형 시스템 랙 전력 밀도에 맞춘 유연한 버스바 선택 전체 시스템 교체 없이 추가 장착 가능 AI 및 HPC 애플리케이션을 위한 모듈식 구조 랙 내 핫플러그형 구성 요소로 간편한 유지보수 가능 적합한 Direct Liquid Cooling 솔루션으로 보완 가능 통합형 롤러 모듈, 에어 배플 및 수평 조절용 받침을 통한 빠른 통합 IT 및 파워 레일, 19인치 어댑터, 도어 및 측면 패널은 액세서리 포트폴리오에서 구입 가능
재료	강판

특징

표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 9005
제공 범위	OCP ORV3 랙 스트럿 2개, 사전 조립됨 레벨링 피트, 사전 조립됨 열반 실링
치수	폭: 600 mm 높이: 2,286 mm 깊이: 1,068 mm
높이 단위	44 OU
부하량	14,000 N
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
관세 번호	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
제품 설명	버스바 미포함 OCP ORV3 랙, 44 OU, WHD: 600 x 2286 x 1068mm, RAL 9005