

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 OCP ORV3 랙

상태: 2026. 6. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - OCP ORV3 랙

OCP는 IT 인프라를 간소화하고 최적화하는 것을 목표로 하는 야심 찬 국제 커뮤니티입니다. Rittal OCP ORV3 랙은 OCP 공식 승인을 받은, 지금 바로 사용 가능한 제품입니다. 필요한 경우 다양한 액세서리를 통해 간단하게 랙을 목적에 맞게 업그레이드할 수 있습니다. OCP ORV3 랙은 또한 직접 액체 냉각(DLC) 솔루션을 수용할 수 있습니다. 이 랙을 통해 효율성과 성능을 새로운 수준으로 끌어올리십시오.



특징

주문 번호	IT 7100.120
버전	개방형 랙 버스바 포함 루프 및 바닥의 케이블 인입용으로 준비됨 전체 높이에 걸친 전면 케이블 라우팅
장점	21인치 OCP 구성품 장착 및 버스바에서의 직접 접촉을 위해 준비됨 IT 및 IT OCP 파워 레일 시스템의 클릭인 조립을 통한 빠른 설치 및 서비스 전체 높이에 걸쳐 전면 랙에서 연속적인 케이블 관리 랙에서 발생하는 열 부하를 분산하기 위한 Direct Liquid Cooling 솔루션을 준비하여 고성능 컴퓨팅 및 AI 기술에 최적으로 적합함 통합형 중하중용 롤러를 사용하여 운반이 용이하고 데이터 센터에서 쉽게 취급할 수 있음
재료	강판
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 9005

특징

제공 범위	OCP ORV3 랙 최대 48 DC/18kW용 OCP 버스바 스트럿 2개, 사전 조립됨 레벨링 피트, 사전 조립됨 캐스터(자유롭게 회전 가능) 4개 열반 실링 공기 유도 플레이트
치수	폭: 600 mm 높이: 2,286 mm 깊이: 1,068 mm
높이 단위	44 OU
부하량	14,000 N
기본 재료	강판
정격 출력	18 kW
정격 작동 전압	48V DC
포장 단위	1 개
순 중량	172 kg
총 무게	200 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
제품 설명	OCP ORV3 랙, 버스바 포함, 44 OU, WHD: 600 x 2286 x 1068mm, RAL 9005

승인

승인	IEC CB UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
