

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 OCP ORV3 랙

상태: 2025. 5. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - OCP ORV3 랙

OCP는 IT 인프라를 간소화하고 최적화하는 것을 목표로 하는 야심 찬 국제 커뮤니티입니다. Rittal OCP ORV3 랙은 OCP 공식 승인을 받은, 지금 바로 사용 가능한 제품입니다. 필요한 경우 다양한 액세서리를 통해 간단하게 랙을 목적에 맞게 업그레이드할 수 있습니다. OCP ORV3 랙은 또한 직접 액체 냉각(DLC) 솔루션을 수용할 수 있습니다. 이 랙을 통해 효율성과 성능을 새로운 수준으로 끌어올리십시오.



특징

주문 번호	IT 7100.120
버전	Open frame Prepared for cable entry in roof and base Cable routing at the front, across the full height
장점	OCP ORV3 rack open on all sides and in line with Standard V3 of the OCP Community Prepared to accommodate 21" OCP components and direct contact on the busbar Rapid construction and service thanks to click-in fitting of the IT and IT OCP Power rail system End-to-end cable management in front rack over full height Ideal for high-performance computing and AI technology thanks to being ready for Direct Liquid Cooling solutions that are designed to dissipate the thermal load generated in the rack 최대 부하량 1400kg Integrated heavy-duty castors make transportation easier and ensure ease of handling in the data centre

특징

기술 사양	Rated operating voltage: 48 V DC / power consumption 18 kW
재료	강판
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 9005
제공 범위	OCP ORV3 랙 OCP busbar for max. 48 DC/18 kW 2 bracing struts, pre-assembled Levelling feet, pre-assembled 4 castors (freely rotating) 열반 실링 공기 유도 플레이트
치수	폭: 600 mm 높이: 2,286 mm 깊이: 1,068 mm
높이 단위	44 OU
부하량	14,000 N
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	172
총 무게	200
관세 번호	94032080
EAN	4028177997738
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

승인	IEC CB UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증