## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7111.212 <u>다목적 사용을 위한 케이블</u> 라우팅 바

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



### DK 7111.212 - 다목적 사용을 위한 케이블 라우팅 바

전체 와이어 하니스, 범용 용도를 위한 만능 고정장치, 연결 콤의 체계적인 정리를 위한 용도.

#### 특징

주문 번호	DK 7111.212
제품 설명	전체 케이블 묶음의 체계적인 라우팅을 위해 케이블 라우팅 바는 인클로저 내 여러 위치에 고정합니다.
사용 영역	케이블을 인클로저나 배선 인클로저 레벨의 내부에 수직 및 수평으로 라우 팅하기 위한 용도로 다목적 사용을 위해 어디에나 고정 가능.
재료	서포트 구성품: 강판 케이블 라우팅 바 및 빗 모양 연결 고리: 플라스틱 UL 94-V0
색상	RAL 9005
제공 범위	케이블 라우팅 바 빗 모양 연결 고리
Number connection combs	5
참고 사항	단일 챔버의 크기(높이x깊이) 약 34 x 100mm
높이 단위	1 U
포장 단위	10 개
순 중량	0.74
총 무게	0.845
PCF/VE(크래들-게이트)	3.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098

© Rittal 2025 2

# 특징

EAN	4028177519541
E-Number Sweden	E7282516
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3