

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.214

케이블 라우팅 바, 19"(482.6mm) 고정 장치

상태: 2026. 1. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7111.214 - 케이블 라우팅 바, 19"(482.6mm) 고정장치

전체 와이어 하니스, 19"(482.6mm) 고정장치, 연결 콤의 체계적인 정리를 위한 용도.



특징

주문 번호	DK 7111.214
제품 설명	전체 케이블 묶음의 체계적인 라우팅을 위해 케이블 라우팅 바는 인클로저 내 여러 위치에 고정합니다.
사용 영역	배선 인클로저 레벨 내부에서 케이블을 수평으로 라우팅할 수 있음. 장착용 구멍이 개방되어 있기 때문에 케이블 라우팅 바를 추후에도 언제든 장착 레벨의 19"(482.6mm) 시스템 천공에 밀어 넣은 다음, 설치 구성품에 있는 조립 스크루를 이용해서 고정할 수 있음.
재료	서포트 구성품: 강판 케이블 라우팅 바 및 빗 모양 연결 고리: 플라스틱 UL 94-V0
색상	RAL 9005
제공 범위	케이블 라우팅 바 빗 모양 연결 고리
Number connection combs	5
참고 사항	단일 챔버의 크기(높이x깊이) 약 34 x 100mm
높이 단위	1 U

특징

포장 단위	10 개
순 중량	0.57
총 무게	0.668
PCF/VE(크래들-게이트)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177550360
E-Number Sweden	E7282517
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604