


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7111.224

### 케이블 라우팅 바, 19"(482.6mm) 고정 장치

상태: 2026. 2. 11 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7111.224 - 케이블 라우팅 바, 19"(482.6mm) 고정장치

전체 와이어 하니스, 19"(482.6mm) 고정장치, 연결 콤의 체계적인 정리를 위한 용도.



## 특징

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 주문 번호                   | DK 7111.224  |
| 제품 설명                   | 전체 케이블 묶음의 체계적인 라우팅을 위해 케이블 라우팅 바는 인클로저 내 여러 위치에 고정합니다.  |
| 사용 영역                   | 배선 인클로저 레벨 내부에서 케이블을 수평으로 라우팅할 수 있음. 장착용 구멍이 개방되어 있기 때문에 케이블 라우팅 바를 추후에도 언제든 장착 레벨의 19"(482.6mm) 시스템 천공에 밀어 넣은 다음, 설치 구성품에 있는 조립 스크루를 이용해서 고정할 수 있음. |
| 재료                      | 서포트 구성품: 강판<br>케이블 라우팅 바 및 빗 모양 연결 고리: 플라스틱 UL 94-V0   |
| 색상                      | RAL 9005   |
| 제공 범위                   | 케이블 라우팅 바<br>빗 모양 연결 고리  |
| Number connection combs | 2  |
| 참고 사항                   | 단일 챔버의 크기(높이x깊이) 약 34 x 100mm  |
| 높이 단위                   | 4 U  |

## 특징

|                 |  |
|-----------------|--|
| 포장 단위           | 4 개  |
| 순 중량            | 0.6  |
| 총 무게            | 0.727  |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 2.8 kg CO2 eq (Cat B)                                    |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된<br>PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호           | 73269098   |
| EAN             | 4028177550377  |
| E-Number Sweden | E7282519   |
| ETIM 9          | EC000322   |
| ECLASS 8.0      | 27400604   |