

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7111.300**

**스냅식 케이블 라우팅**

상태: 2026. 4. 9 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.300 - 스냅식 케이블 라우팅

공구 없이 신속하게 조립하기 위한 두 가지 버전: 맞물림 체결 방식 및 비트는 방식.



## 특징

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 주문 번호                       | DK 7111.300                              |
| 버전                          | 맞물림 체결용                                  |
| 장점                          | 케이블 라우팅 클립의 직경은 라우팅된 케이블 단면에 맞게 조정할 수 있음 |
| 재료                          | UL 94-V2에 준하는 자기 소화성 폴리아미드 6.6           |
| 색상                          | 자연                                       |
| 케이블 인입                      | 최소 케이블 직경: 14 mm<br>최대 케이블 직경: 19 mm     |
| For system punchings with Ø | 6.2 mm                                   |
| 최소 케이블 직경                   | 14 mm                                    |
| 최대 케이블 직경                   | 19 mm                                    |
| 포장 단위                       | 10 개                                     |

## 특징

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 순 중량       | 0.03 kg                                                                |
| 총 무게       | 0.043 kg                                                               |
| 관세 번호      | 39269097                                                               |
| ETIM 9     | EC002625                                                               |
| ECLASS 8.0 | 27189234                                                               |
| 제품 설명      | DK 스냅식 케이블 라우팅, 맞물림 체결용, 공구 없이 신속하게 조립하기 위한 용도, 최대 직경 19mm, 폴리아미드, 자연색 |