Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7111.300 스냅식 케이블 라우팅

상태: 2025. 12. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 7111.300 - 스냅식 케이블 라우팅

공구 없이 신속하게 조립하기 위한 두 가지 버전: 맞물림 체결 방식 및 비트는 방식.



특징

주문 번호	DK 7111.300
버전	맞물림 체결용
장점	케이블 라우팅 클립의 직경은 라우팅된 케이블 단면에 맞게 조정할 수 있음
재료	UL 94-V2에 준하는 자기 소화성 폴리아미드 6.6
색상	자연
케이블 인입	최소 케이블 직경: 14 mm
	최대 케이블 직경: 19 mm
For system punchings with Ø	6.2 mm
최소 케이블 직경	14 mm
최대 케이블 직경	19 mm
포장 단위	10 개

© Rittal 2025 2

특징

순 중량	0.03
총 무게	0.043
관세 번호	39269097
EAN	4028177551619
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3