### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7111.310 스냅식 케이블 라우팅

상태: 2025. 11. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



### DK 7111.310 - 스냅식 케이블 라우팅

공구 없이 신속하게 조립하기 위한 두 가지 버전: 맞물림 체결 방식 및 비트는 방식.



#### 특징

주문 번호	DK 7111.310
버전	비트는 방식
장점	케이블을 관리하고 비틀 수 있도록 손쉽게 열 수 있음
재료	UL 94-V2에 준하는 자기 소화성 폴리아미드 6.6
색상	자연
케이블 인입	최대 케이블 직경: 12.7 mm
For system punchings with Ø	4.5 mm 4.7 mm
최대 케이블 직경	12.7 mm
포장 단위	10 개
순 중량 	0.01

© Rittal 2025 2

## 특징

총 무게	0.013
관세 번호	39269097
EAN	4028177551602
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3