

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.310

스냅식 케이블 라우팅

상태: 2026. 7. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.310 - 스냅식 케이블 라우팅

공구 없이 신속하게 조립하기 위한 두 가지 버전: 맞물림 체결 방식 및 비트는 방식.



특징

주문 번호	DK 7111.310
버전	비트는 방식
장점	케이블을 관리하고 비틀 수 있도록 손쉽게 열 수 있음
재료	UL 94-V2에 준하는 자기 소화성 폴리아미드 6.6
색상	자연
케이블 인입	최대 케이블 직경: 12.7 mm
For system punchings with Ø	4.5 mm 4.7 mm
최대 케이블 직경	12.7 mm
포장 단위	10 개
순 중량	0.01 kg

특징

총 무게	0.013 kg
관세 번호	39269097
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	DK 스냅식 케이블 라우팅, 비틀기 방식용, 공구 없이 신속하게 조립하기 위한 용도, 최대 직경 12.7mm, 폴리아미드, 자연색