


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.140

장치 선반 1U, 고정 설치

상태: 2026. 5. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7119.140 - 장치 선반 1U, 고정 설치 19"(482.6mm) 시스템 천공

482.6mm(19")/535mm(미터계), 인치 또는 미터계 레벨의 모뎀이나 미니 허브와 같은 소형 능동형 구성품용 지지면, 부하 용량: 10 kg.



특징

주문 번호	DK 7119.140
버전	버전 19"
제품 설명	모뎀이나 미니 허브 같은 소형 액티브 구성품에이상적인 지지면.
재료	강판
색상	RAL 7035
부하량	10kg 정적 표면 하중
참고 사항	다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음. U 내 여유 설치 높이 약 35mm
치수	폭: 482.6 mm 깊이: 140 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.781 kg

특징

총 무게	0.881 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	3.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	DK Component shelf, WHD: 482,6x1 Ux140 mm, 10 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035