
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7140.535 <u>브러시 스트립 있는 케이블</u> 인입 패널

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)




## DK 7140.535 - 브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널 19"(482.6mm)

브러시 스트립이 있는  $390 \times 40 \text{mm}(2\text{U})$  또는  $390 \times 20 \text{mm}(1\text{U})$  컷아웃 포함, 케이블 클램프 스트랩 수용 가능







#### 특징

주문 번호	DK 7140.535
제품 설명	인치 단위의 조립 레벨로 서로 분리된 두 영역 사이에서, 예컨대 19"(482.6mm) 조립 레벨의 전면부와 후면부 사이에서 편리하고 간편한 케이블 라우팅을 위한 용도.
사용 영역	1U에서 설치 영역에 동시 케이블 라우팅 및 폐쇄를 위한 용도, 482.6mm(19") 설치 기본
재료	강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 7035
장착용 컷아웃	폭:390 mm 높이:20 mm
치수	폭: 482.6 mm
높이 단위	1 U

© Rittal 2025

### 특징

포장 단위	1 개
순 중량	0.43
총 무게	0.475
관세 번호	73269098
EAN	4028177166608
E-Number Sweden	E7239716
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3