


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7140.535**

**브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널**

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7140.535 - 브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널 19"(482.6mm)

With cut-out 390 x 20 mm (1 U) with brush insert.

## 특징

|         |  |
|---------|--|
| 주문 번호   | DK 7140.535  |
| 제품 설명   | 인치 단위의 조립 레벨로 서로 분리된 두 영역 사이에서, 예컨대 19"(482.6mm) 조립 레벨의 전면부와 후면부 사이에서 편리하고 간편한 케이블 라우팅을 위한 용도. |
| 사용 영역   | 1U에서 설치 영역에 동시 케이블 라우팅 및 폐쇄를 위한 용도, 482.6mm(19") 설치 기본   |
| 재료      | 강판<br>브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB  |
| 표면 처리   | 분사 도장  |
| 색상      | RAL 7035<br>RAL 7035   |
| 장착용 컷아웃 | 폭:390 mm<br>높이:20 mm   |
| 치수      | 폭: 482.6 mm  |
| 높이 단위   | 1 U  |
| 포장 단위   | 1 개  |
| 순 중량    | 0.43 kg  |
| 총 무게    | 0.475 kg   |
| 관세 번호   | 73269098   |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| ETIM 9     | EC000322   |
| ECLASS 8.0 | 27400604   |
| 제품 설명      | DK Cable entry panel, 1 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x20 mm,<br>With brush strip |

---