

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.565 케이블 서포트

상태: 2026. 6. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.565 - 케이블 서포트 경첩 장착, 꺾임 방지 및 퀵브래킷 포함

중간부에 케이블이 꺾이지 않도록 배선하기 위한 이동식 체인 링크 포함, 퀵브래킷을 통해 양쪽에서 분리 가능



특징

주문 번호	DK 7163.565
제품 설명	다단 전개식 당김장치가 있는 장치 선반에서 고정 지점까지 연결 케이블을 안전하게 정리하기 위한 용도. 움직이는 체인 링크를 이용해서 중간부에서 꺾임 없이 케이블 라우팅 가능. 고정 상태는 퀵브래킷을 이용해서 양쪽에서 해제 가능.
재료	강판, 아연도금 중간부: 플라스틱
제공 범위	조립 부품
참고 사항	장치 선반 최대 깊이 = 인클로저 깊이 - 200mm
적합한:	깊이: > 600 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.7 kg
총 무게	0.78 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	2.8 kg CO2 eq (Cat B)

특징

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
제품 설명	DK Cable support, kink-free, For D: > 600 mm, Max. depth component shelf = depth rack-200 mm