

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7241.005

### 광케이블 스플라이스, 깊이 조절 가능

상태: 2026. 7. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7241.005 - 광케이블 스플라이스, 깊이 조절 가능

스플라이스 카세트 수용용



## 특징

주문 번호	DK 7241.005
제품 설명	19"(482.6mm) 스플라이스 박스는 스플라이스 카세트를 수용하는 데 사용하며, 19"(482.6mm) 수용부를 이용하여 어떤 네트워크 분배기에도 설치하여 광케이블 단자대 또는 분배기로 사용할 수 있음. 카세트 수용부가 다변적이기 때문에 시중에서 판매하는 모든 스플라이스 카세트를 비틀림 없이 설치할 수 있음. 스플라이스 박스 후면부는 케이블 인입을 위해 전체가 개방되어 있으며, 케이블 클램프용 고무 스트립은 먼지 차단 기능도 제공함. 광케이블은 케이블 타이나 케이블 클램프로 고정할 수 있음. 이 스플라이스 박스는 19"(482.6mm) 플랜지 내부의 깊이에서 최대 100mm까지 자유롭게 조절이 가능함. 또한 스플라이스 박스는 19"(482.6mm) 플랜지에서 통째로 제거할 수 있음. 당김 완화용 클립 또는 케이블 라우팅용 클립 두 개와 비축 광케이블 가이드용 클립이 있어서 어떤 광케이블 배선 문제に対해서도 시스템에 꼭 맞는 솔루션을 보장함.
재료	강판
색상	RAL 7035
제공 범위	스플라이스 박스 케이블 가이드용 고리 카세트 커버 패치 패널용 조립 부품

## 특징

Number of splicing cassettes max	2
참고 사항	제공 범위에는 패치 패널과 스플라이스 카세트가 포함되지 않습니다
설치 깊이	302 mm
높이 단위	1 U
포장 단위	1 개
순 중량	3.155 kg
총 무게	3.355 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	12.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
제품 설명	DK Fibre-optic splicing box, 1 U, For D: 302 mm, without pull-out, depth-variable