

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7246.400 어댑터, 3U

상태: 2026. 6. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7246.400 - 어댑터, 3U 깊이 오프셋 100mm

서버 또는 전자장치 인클로저와 같이 19" 설치 위치가 제일 앞인 인클로저 내부에서 설치 구성품의 482.6mm(19") 조립 위치를 이동하는데 사용됩니다.



특징

주문 번호	DK 7246.400
제품 설명	이 어댑터는 서버 인클로저나 전자장치 인클로저처럼 맨 앞쪽에 19"(482.6mm) 설치 위치를 지닌 인클로저 내부에 조립 구성품의 482.6mm(19") 고정을 오프셋하는 데 사용됨. 이렇게 하면 장착 장치의 앞쪽에 패치 패널이나 스위치를 통합할 수 있는 충분한 공간을 확보하는 동시에 인클로저 깊이를 최대한 활용할 수 있음.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
높이 단위	3 U
설치 사이즈	Installation depth for components: 482.6 mm 구성품을 위한 설치 폭: 19"
포장 단위	2 개
순 중량	0.34 kg
총 무게	0.37 kg

특징

PCF/VE(크라들-게이트)	1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트)
관세 번호	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	DK Adaptor 482,6 mm (19"), 3 U, Depth offset 100 mm