## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







DK 7280.100 서비스 콘센트

상태: 2025. 8. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)



## DK 7280.100 - 서비스 콘센트 인클로저 프레임에 고정

인클로저 프레임 고정/16A용 서비스 소켓, IT 네트워크 및 UPS와는 무관한 독립적 전원 공급 회로 내에 서비스 소켓 통합



## 특징

주문 번호	DK 7280.100
제품 설명	IT 네트워크 및 UPS와는 무관한 독립적 전원 공급 회로 내 서비스 콘센트의 통합. 인클로저 프레임에 고정하기 위한 브래킷을 이용해 간단하게 설치.
재료	앵글 브래킷: 강판 콘센트: 플라스틱
표면 처리	브래킷: 아연도금
제공 범위	브래킷 방습 콘센트(IP 44) 조립 부품
정격 전압	230V
정격 전류(최대)	16 A
콘센트	D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
포장 단위	1 개
순 중량	0.44
총 무게	0.472

© Rittal 2025 2

## 특징

PCF/VE(크래들-게이트)	1.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	83024900
EAN	4028177552388
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

© Rittal 2025 3