

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7284.135**

**장착 앵글-추가 체결 고정**

상태: 2026. 5. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7284.135 - 장착 앵글-추가 체결 고정 L형 장착 앵글 포함

하중이 불균형하게 분배된 경우 조립된 마운팅 앵글이 비틀리지 않게 합니다. 482.6mm(19") 앵글 마운팅 및 세로로 조립된 시스템 샤페스에 직접 고정

## 특징

주문 번호	DK 7284.135
제품 설명	이 추가 체결 고정 키트를 이용하면, 하중이 균일하지 않을 경우 설치 브래킷에 조립되어 있는 장착 앵글에 생길 수 있는 비틀림 현상을 막을 수 있음. 이 고정 키트는 482.6mm(19") 장착 앵글에 직접 고정되고 깊이에 조립된 장착 플랜지가 있는 천공 섹션(내부 레벨)에 직접 고정됨.
사용 영역	기존의 TS 사용을 위한 업그레이드 용도 폭 800mm TS 네트워크 인클로저용
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
적합한:	인클로저 유형: TS 폭: 800 mm
설치 사이즈	Installation depth for components: 482.6 mm 구성품을 위한 설치 폭: 19"
조립 설명서	내부 장착 레벨을 위해 추가적으로 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm가 필요함
포장 단위	2 개
순 중량	0.6 kg
총 무게	0.621 kg
관세 번호	83024900

## 특징

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	DK Mounting angles additional fastening attachment, 482.6 mm (19"), For L-shaped mounting angles, For W: 800 mm, For TS

---