


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7396.000

데이터 랙

상태: 2026. 2. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - 데이터 랙

트윈 캐스터 사용 시 이동이 용이하며 조립 및 설치 시 모든 측면에서 접근 가능한 데이터 랙



특징

주문 번호	DK 7396.000
재료	섹션 프레임, 베이스: 강판 다리: 아연 다이 캐스팅
General colour	RAL 7035
색상	섹션 프레임, 베이스: RAL 7035 트림패널, 다리: RAL 5018
제공 범위	19"(482.6mm) 천공이 있는 비틀림에 강한 프로파일 프레임 베이스 트림 패널 없이 바닥 고정이 가능한 다리가 장착된 안정된 베이스/ 주추 조립 구성품
치수	폭: 550 mm 높이: 1,722 mm 깊이: 750 mm
높이 단위	36 U
높이 단위	36 U

특징

두 번째 장착 레벨과의 간격, 50mm	150 - 350 mm
피치 패턴	
장착 레벨 사이 피치 패턴	50 mm
19" 장착 앵글의 부하량	1,500 N
참고 사항	두 번째 조립 레벨은 별도 주문
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	15.1
총 무게	18.5
PCF/VE(크래들-게이트)	71.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
EAN	4028177129894
E-Number Sweden	E7239647
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602