

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

광케이블 소형 배전 인클로저

상태: 2026. 4. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - 광케이블 소형 배전 인클로저 장착 앵글 및 스플라이스 카세트 수용부 포함

PG 케이블 글랜드 및 마운팅 플레이트가 있는 유리섬유 강화 폴리카보네이트 소재 광케이블 소형 배전 인클로저 보호 등급 IP 66



특징

주문 번호	DK 7451.000
장점	<p>최대 두 개의 스플라이스 카세트(카세트 폭 92 ~ 120mm까지 다양함)를 다양한 방식으로 수용할 수 있는 비틀림 방지대가 통합 설치된 마운팅 플레이트</p> <p>케이블 고정, 스플라이스 카세트 커버 및 2개의 패치 패널 수용 등을 위한 빗 모양 스트립이 있는 분리 플레이트</p> <p>케이블 글랜드(2 x 22.5mm 및 12 x 12.5mm)를 이용한 사전 처리된 컷아웃을 통한 케이블 인입</p>
재료	<p>커버가 있는 인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트</p> <p>커버용 스크루: 폴리아미드</p> <p>절연 마개: 폴리아미드</p> <p>PU 발포 실링 처리</p>
색상	RAL 7035

특징

제공 범위	케이블 글랜드용 함몰 홀이 있는 인클로저 실링 처리된 경첩 장착 커버 커버용 스크류 2개, 봉인 가능 벽면 장착용 절연 마개 장착 플레이트 분리 플레이트 M12 x 1.5 케이블 글랜드 12개 M20 x 1.5 케이블 글랜드 1개
치수	폭: 180 mm 높이: 254 mm 깊이: 90 mm
패치 패널 사용시 광케이블 최대 개수	24
기본 재료	폴리카보네이트
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
포장 단위	1 개
순 중량	1.52 kg
총 무게	1.76 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
제품 설명	DK Small fibre-optic distributor, WHD: 180x254x90 mm, max. 24 fibres, with mounting plate, and splicing cassette accommodation