

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

에너지 박스, 19" (482.6mm)

상태: 2025. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.035 - 에너지 박스, 19"(482.6mm)

DIN 43 880에 준하는 설치 장치(설치 사이즈 1 -3)용 깊이 조절이 가능한 중산모형 레일, 최대 22개 설치 장치 수용

특징

주문 번호	DK 7480.035
제품 설명	DIN 43 880에 준하는 설치 장치, 사이즈 1 – 3(예: 내장 콘센트, 회로 차단기 등을 수용하기에 적합)용 깊이 조절 가능한 중산모형 레일, 후면에 케이블 고정장치, 절연 베이스/주추에 각각 1개의 N 레일과 PE 레일이 있음.
색상	RAL 7035
제공 범위	DIN 43880에 준하는 설치 장치를 위한 깊이 조절 가능한 중산모형 레일이 있는 에너지 박스, 크기 1~3, 뒷면에 케이블 인입용 브러시 스트립 포함 확장 커버가 포함된 플라스틱 후드(UL94-V0) 연결 클램프 44개, 4mm ² 연결 클램프 2개, 16mm ² 가림용 커버 2개 연결 케이블의 당김 완화를 위한 12개의 클립 명칭 표시 스트립, 자가 접착성
최대 분리 유닛 각 18mm	22
참고 사항	별도로 문의하시면 전류 차단기를 공장에서 직접 장치해서 공급할 수 있습니다.
치수	폭: 482.6 mm 높이: 132.5 mm 깊이: 155 mm
높이 단위	3 U
포장 단위	1 개
순 중량	2.354

특징

총 무게	2.54
관세 번호	94032080
EAN	4028177166004
E-Number Sweden	E7239593
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261