

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

에너지 박스, 19" (482.6mm)

상태: 2025. 6. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - 에너지 박스, 19"(482.6mm) 풀아웃형

DC 및 AC 구성품을 수용할 수 있도록 설계됨, 풀아웃형 구성품 전면으로 상단 및 하단 배선 공간에 접근 용이

특징

주문 번호	DK 7480.300
제품 설명	DIN 43 880에 부합한 설치 장치의 "스냅 인" 고정을 위한 깊이 조절 가능한 종산모형 레일, 사이즈 1 - 3(예: 장착 콘센트, 회로 차단기 등이나 전체 설치 그룹의 장착용. 후면 케이블 고정장치. 절연 베이스/주추에 연결 단자가 있는 두 개의 배전 레일. 예비 색선 커버를 포함한 플라스틱 커버. 최대 수용 용량 = 22TE(22 x 18mm = 396mm). 인클로저 높이 : 3U. 인클로저 깊이 : 223mm. 최대 추출 치수 : 220mm. 연결 단자: 4개 단자 35mm ² , 18개 단자 16mm ² (레일당).
색상	RAL 7035
제공 범위	가림용 플라스틱 커버가 있는 에너지 박스. 연결 클램프 연결 클램프 18개, 16mm ² 연결 클램프 4개, 35mm ² 스트레인 릴리프 식별 표시 스트립 브러시 스트립
최대 분리 유닛 각 18mm	22
치수	폭: 482.6 mm 깊이: 220 mm
높이 단위	3 U
포장 단위	1 개
순 중량	6.1

특징

총 무게	6.14
관세 번호	94032080
EAN	4028177247529
E-Number Sweden	E7239509
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
